

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico

2800888
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

Descripción del producto

Interruptores de protección de aparatos magnetotérmicos

Datos comerciales

Código de artículo	2800888
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CLA124
Clave de producto	CLA124
GTIN	4046356690492
Peso por unidad (incluido el embalaje)	70,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	70,1 g
Número de tarifa arancelaria	85362010
País de origen	ID

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para una instalación en serie, la corriente nominal podrá conducirse solo al 80 % o tiene que sobredimensionarse de modo correspondiente.
---------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Interruptores de protección de aparatos, termomagnéticos
Familia de productos	CB TM
Construcción	Macho
Número de polos	2
Número de canales	1

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Fusible automático
-----------------	--------------------

Generalidades

Tensión nominal	80 V DC (IEC 60934)
	80 V DC (UL 1077)
	80 V DC (UL 508 - con zócalo de enchufe)
	240 V AC (Ue conforme a IEC 60934)
	277 V AC (UL 1077)
	277 V AC (UL 508 - con zócalo de enchufe)
Tensión asignada de aislamiento U_i	277 V AC (UL 1077)
	250 V AC (IEC 60934)
Corriente asignada I_N	12 A (IEC 60934)
	12 A AC (Carga inductiva según UL 1077)
	12 A DC (Carga poco inductiva según UL 1077)
	12 A DC (Carga poco inductiva según UL 508, con zócalo de enchufe)
Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV (aislamiento reforzado en zona de sujeción)
Resistencia de aislamiento R_{iso}	> 100 M Ω (500 VDC)
Circuito de corriente auxiliar	277 V AC / 0,5 A (inducc. mínima)
	277 V AC / 1 A (inducc. mín., 2000 periodicidad de cambio de estado máx.)
	50 V DC / 1 A (inducc. mínima)
Tipo de accionamiento	Modelo S
Tipo de disparo	TM (termomagnético)
Grado de disparo	Disparo libre (positivo)
Resistencia del equipo	11 m Ω

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Fusible previo necesario	$\geq 48 \text{ A } (I > I_{cn})$
Capacidad de ruptura asignada en cortocircuito I_{cn}	400 A (240 V AC) 600 A (80 V DC)
Capacidad de ruptura en cortocircuito	1000 A AC (277 V AC) 1000 A DC (50 V DC)
Rigidez dieléctrica	3000 V AC (Rango de accionamiento) 1500 V AC (Circuito principal a auxiliar) 1500 V AC (Circuito principal abierto) 1000 V AC (Circuito auxiliar abierto) 1500 V AC (Polo a polo)
Periodicidades de cambio de estado máximas	6000 (240 V AC / $1 \times I_n$) 3000 (80 V DC / $1 \times I_n$)
Fusible	M1 (semilento)
Potencia disipada	2,88 W (en el servicio nominal por canal)
Caída de tensión	0,13 V (para $1 \times I_n$)
Tipo de conmutación del contacto	2 contactos conmutados


Contacto auxiliar

Tensión de servicio mínima $U_{\min}$ DC	10 V
Tensión de servicio máxima $U_{\max}$ DC	240 V
Tensión de servicio máxima $U_{\max}$ AC	240 V
Corriente de servicio mínima $I_{\min}$	10 mA
Corriente de servicio máxima $I_{\max}$	1 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	enchufable
Tipo de conexión	enchufable

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	24,6 mm
Altura	45 mm
Profundidad	52 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042) negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Grupo material aislante	II
-------------------------	----

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30 (Rango de accionamiento)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Comprobación de humedad	240 h, 95 % RH, 40 °C
Choques (en servicio)	30g (IEC 60068-2-27, prueba Ea)
Vibración (en servicio)	8g (IEC 60068-2-6, Test Fc)

Homologaciones

Homologación UL

Marcado	UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 1077

CSA

Marcado	CSA CAN/CSA-C22.2 No. 235-04
---------	------------------------------

Homologación para la construcción naval

Marcado	DNV GL
---------	--------

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 60934
----------------------	----------

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------


CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>


Dibujos

Esquema de dimensiones



La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable

Dibujo de aplicación




La figura muestra las variantes unipolares

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico


2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Dibujo de aplicación



Diagrama



Curva característica de liberación
Gris: campo DC, azul: campo AC


CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Diagrama eléctrico



CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 140459



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 140459



DNV GL

ID de homologación: TAE00003C7



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40034683



CCC

ID de homologación: 2025010307749779



CSA

ID de homologación: 2786957



KC

ID de homologación: SW05012-15005

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-09-50937

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico



2800888

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2800888>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es