

ST-BE-VP - Conector de componentes

2802332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2802332>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de componentes, para componentes de 4 polos, por conector se necesitan dos bornes de base, 19 mm de alto

Datos comerciales

Código de artículo	2802332
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z3X
Clave de producto	BE1Z3X
Página del catálogo	Página 472 (C-1-2017)
GTIN	4017918074425
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,51 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12,34 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

ST-BE-VP - Conector de componentes



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2802332>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de componentes
Paso	12 mm

Datos de conexión

Sección nominal	2,5 mm²
-----------------	---------

Dimensiones

Altura	19 mm
Longitud	42 mm
Paso	12 mm

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

ST-BE-VP - Conector de componentes



2802332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2802332>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es