

LIT 2-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección contra sobretensiones en el módulo para montaje sobre carril simétrico de una pieza, 6,2 mm de ancho, para dos conductores de señales libres de potencial. Comprobado según los grados de protección en las zonas Ex: Ex ia IIC / Ex iaD.

Sus ventajas

- Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha de tan solo 6 mm
- Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
- Sin influencia de la señal gracias a la atenuación insignificante

Datos comerciales

Código de artículo	2804665
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2211
Clave de producto	CL2211
GTIN	4046356428323
Peso por unidad (incluido el embalaje)	64,68 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	52 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	LINETRAB
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Módulo para montaje sobre carril, de una pieza

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------


Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,8 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 14

Datos Ex

Capacidad interna máxima C_i	típ. 1,3 nF
Inductancia interna máx. L_i	< 1 µH
Corriente máxima de entrada I_i	500 mA ($T_4 / \leq 80\text{ °C}$)
	500 mA ($T_5 / \leq 50\text{ °C}$)
	500 mA ($T_6 / \leq 40\text{ °C}$)
Tensión de entrada máx. U_i	36 V DC
Potencia de entrada máx. P_i	635,00 mW
Constante de tiempo interna máxima $t (R_i/L_i)$	10 µs

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm

Altura	93,1 mm
Profundidad	102,5 mm (Con carril de 7,5 mm)

Datos del material

Color	gris antracita (RAL 7016)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material aislante	PBT
Material carcasa	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Earth Ground
Tensión constante máxima U_C	36 V DC
	25 V AC
Corriente asignada	500 mA (40 °C)
Corriente activa de servicio $I_{Ca} U_C$	$\leq 2 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 2 \mu A$
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μs (conductor-conductor)	250 A
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	5 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs (conductor-tierra)	500 A
	1 kA (en suma)
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	10 kA
	20 kA (1x)
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-conductor)	250 A
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-tierra)	10 kA
	20 kA (en suma)
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	50 A
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-tierra)	50 A
	100 A (en suma)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-conductor) spike	$\leq 60 V$
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) spike	$\leq 650 V$
Tensión residual para I_n (conductor-conductor)	$\leq 60 V$
Tensión residual para I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	$\leq 60 V$
Nivel de protección U_p (conductor-conductor)	$\leq 60 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 10 A)
	$\leq 55 V$ (C3 - 50 A)
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 650 V$ (C1 - 500 V / 250 A)
	$\leq 650 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)

LIT 2-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>

	≤ 650 V (C3 - 10 A)
	≤ 700 V (C3 - 50 A)
	≤ 700 V (D1 - 500 A)
Tiempo de reacción t_A (conductor-conductor)	≤ 1 ns
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	≤ 100 ns
Atenuación de inserción aE, sim.	típ. 0,3 dB (2,4 MHz/50 Ω)
	típ. 0,3 dB (700 kHz / 150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω	típ. 7,7 MHz
Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω	típ. 2,5 MHz
Capacidad	≤ 1,3 nF (por pista)
Resistencia por ruta	0 Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Fusible previo máximo requerido	500 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor)	C1 - 500 V / 250 A
	C3 - 50 A
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C1 - 500 V / 250 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 50 A
	D1 - 500 A
A prueba de corrientes alternas (puesta a tierra por conductor)	5 A - 1 s

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m (s. n. m.)

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

ATEX	Ⓔ II 1 G Ex ia IIC T4...T6
	Ⓔ II 1 D Ex iaD 20 T85 °C...135 °C
IECEx	Ga Ex ia IIC T4...T6
	Ex iaD 20 T85 °C...T135 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	A2:2013
Normas/disposiciones	EN 60079-0
Observación	2018
Normas/disposiciones	EN 60079-11
Observación	2012
Normas/disposiciones	IEC 60079-0

LIT 2-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2804665


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>

Observación	2017
Normas/disposiciones	IEC 60079-11
Observación	2011

Montaje

Tipo de montaje	Carril simétrico: 35 mm
-----------------	-------------------------

Dibujos



Diagrama





Diagrama eléctrico



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>



DNV GL

ID de homologación: TAE00001N8



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168

UAE-RoHS

ID de homologación: 23-10-88889



ATEX

ID de homologación: KEMA 09ATEX0051 X



IECEx

ID de homologación: IECEx KEM 09.0018X



CCC

ID de homologación: 2020322316000816



NEPSI-EX

ID de homologación: GYJ20.1176X



UKCA-EX

ID de homologación: DEKRA 21UKEX0233 X



CCC

ID de homologación: 2025322304006665

LIT 2-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2804665

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2804665>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121620
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	835f6a54-a3c6-47a8-b193-08426fbc479b