


URELG 4-PMTK - Borna de base

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Bloques de bornes de base con toma de pruebas a ambos lados e interrupción por cuchilla para carril NS 32 y NS 35/7,5, con tapa final, para conectores ST-REL..., ST-OV... y ST-OE..., de 4 polos

Datos comerciales

Código de artículo	2820712
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK61B4
Clave de producto	DK61B4
GTIN	4017918076849
Peso por unidad (incluido el embalaje)	81,75 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	81,51 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Número de polos	4


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	400 V (La tensión es determinada por el soporte de acoplamiento.)
Corriente nominal I_N	16 A (La corriente es determinada por el soporte de acoplamiento.)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	27 mm (con tapa)
Altura	86,5 mm
Profundidad	109,5 mm
	114,5 mm (con soporte de acoplamiento NS 32)
	117 mm (con soporte de acoplamiento NS 35/15)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C


URELG 4-PMTK - Borna de base

2820712


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>



Dibujos



Plano esquemático



1 - 3

1-3 = Puente fijo, puente transversal, pieza intermedia


URELG 4-PMTK - Borna de base

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>



Plano esquemático



- 1 = Soporte de acoplamiento
- 2 = Codificación
- 3 = Tapa
- 4 = Bloque de bornes de base

2820712

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	300 V	11 A	28 - 12	-

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	300 V	10 A	30 - 12	-

 EAC ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01742				
--	--	--	--	--

DNV ID de homologación: TAE00001CT				
--	--	--	--	--

URELG 4-PMTK - Borna de base



2820712

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2820712>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d457099d-0d71-4bc2-8552-fb89fb31e40e