

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable PT con circuito de protección para 4 conductores de circuitos de señales con tierra unilateral. Tensión nominal: 5 V DC

Sus ventajas

- Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	2838306
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2111
Clave de producto	CL2111
GTIN	4017918182694
Peso por unidad (incluido el embalaje)	26,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	21,068 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	PLUGTRAB PT
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Macho
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software:	Desde rev. de SW 1.00

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	5 V DC
-----------------------	--------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base)
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,8 Nm
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm
Altura	45 mm
Profundidad	52 mm
Unidad de división	1 UD

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Anchura del módulo completo	17,7 mm
Altura del módulo completo	90 mm
Profundidad del módulo completo	65,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005) color cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tensión constante máxima U_C	6 V DC 4 V AC
Corriente asignada	300 mA (45 °C)
Corriente activa de servicio $I_{CA} U_C$	≤ 1 mA
Corriente de conductor de protección I_{PE}	≤ 1 μ A (con PT 4X1+F-BE) ≤ 4 mA (Directamente puesto a tierra)
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μ s (conductor-tierra)	10 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μ s	2,5 kA (por pista)
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μ s	20 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μ s máximo (conductor-tierra)	10 kA
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μ s (conductor-tierra)	125 A
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μ s, (conductor-tierra) spike	≤ 14 V
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μ s, (conductor-tierra) estática	≤ 10 V
Tensión residual para I_n (conductor-tierra)	≤ 10 V
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	≤ 1 ns
Atenuación de inserción aE, asim.	0,5 dB (≤ 200 kHz)
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 50 Ω	típ. 1 MHz
Capacidad (hilo-tierra)	6 nF
Resistencia por ruta	4,7 Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Fusible previo máximo requerido	315 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2,5 kA

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	VDE 0110-1 / IEC 60664-1
-------------------------	--------------------------

Normas Especificación Técnica de la información

Normas/especificaciones	IEC 61643-21
	IEC 61643-21
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------


PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones

2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>


Dibujos

Esquema de dimensiones



La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable

Diagrama eléctrico



PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

	UL listado ID de homologación: FILE E 138168			
		Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG
	keine			
		5 V	0,3 A	-

	cUL Listed ID de homologación: FILE E 333250
---	--

	UL listado ID de homologación: FILE E 333250
--	--

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 4X1- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2838306

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2838306>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ef6420dd-5dbe-4d7c-a320-38e8c69a6580

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es