

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de batería AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Conexión mediante terminal macho.

Descripción del producto

QUINT-BAT: módulo de batería con tecnología AGM de plomo para tiempos buffer máximos.

Datos comerciales

Código de artículo	2866349
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMUEV3
Clave de producto	CMUEV3
GTIN	4017918959746
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4.248 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3.970 g
Número de tarifa arancelaria	85072080
País de origen	CN

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Nota acerca de la batería

Este producto contiene una batería con una durabilidad limitada y que debe recargarse cada pocos meses. En el embalaje del producto se indica cuándo se debe poner en servicio o recargar la batería. La capacidad general de almacenamiento puede consultarse en la sección "Acumulador de energía", en "Tiempo máximo hasta la puesta en servicio".

Datos de entrada

Tensión de entrada

24 V DC

Datos de salida

Tensión nominal de salida

24 V DC

Corriente de salida $I_{\text{máx.}}$

25 A

Fusible de salida

1x 25 A

Posibilidad de conexión en paralelo

sí, para aumentar el tiempo buffer

Posibilidad de conexión en serie

no

Funcionamiento a batería

Tensión nominal de salida

24 V DC

Corriente nominal de salida (I_N)

24 A

Acumuladores de energía

Capacidad nominal

4 Ah

Vida útil módulo de acumuladores

6 Años ... 9 Años (20 °C)

Puesta en servicio a más tardar (sólo acumulador)

9 Meses (20 °C ... 30 °C)

6 Meses (30 °C ... 40 °C)

Tecnología batería

VRLA-AGM

Medio de almacenamiento

Batería 4 Ah

Cantidad de celdas

2

Designación dimensional

Bloque

Pack baterías

sí

Tecnología IQ

No

Adecuado para cargas rápidas

sí

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Módulo de batería

Familia de productos

Módulo de batería (equipo con batería)

Aplicación

para QUINT DC-UPS 20A/40A

Tecnología IQ

No

Dimensiones

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>

Anchura	112 mm
Altura	145 mm
Profundidad	123 mm

Datos del material

Material de la carcasa	Metal
------------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 40 °C

Homologaciones

Homologación para la construcción naval	DNV GL (EMC A)
---	----------------

Datos Ex

Uso en la zona Ex	no
-------------------	----

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería


2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>



Dibujos

Esquema de conjunto



QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

ID de homologación: RU*DE*01.B.78948/21

BSH

ID de homologación: 581

DNV

ID de homologación: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Módulo de batería



2866349

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2866349>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 9.0	EC003893
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	24189821-c2fb-46df-a4bb-4612614db297

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	12,37 kg CO2e
---------	---------------