

RAD-CAB-RG213-40 - Cable de antena



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867377>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de antena, diámetro exterior: 10 mm, conductor interior rígido, atenuación: 2,9 dB a 900 MHz, conexión: 2 x N (macho), longitud de cable: 12 m



Sus ventajas

- Resistente a los rayos ultravioleta
- Para exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	2867377
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC6A3
Clave de producto	DNC6A3
GTIN	4017918931735
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.922 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.884,5 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	US

RAD-CAB-RG213-40 - Cable de antena



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867377>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Cable coaxial

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias

0,1 GHz ... 1 GHz

Impedancia

50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión

N (macho)

Notas

A ambos lados

Tipo de conexión

N (macho)

Datos del material

Envoltura exterior, material

PE

Cable/línea

Longitud del cable

12 m

Tipo de cable

RG-213U

Diámetro exterior del cable

10,00 mm

Envoltura exterior, material

PE

Envoltura exterior, color

negro

Radio de flexión permanente

127,00 mm

868 / 900 MHz

2,88 dB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 80 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-RG213-40 - Cable de antena



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867377>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	cafc1bb5-1399-4a4d-b683-c72586941cc6