

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Antena direccional, 868 MHz/900 MHz, ganancia: 5 dBi, polarización: lineal, ángulo de apertura: h/v 168°/78°, índice de protección: IP65, conexión: N (hembra), incl. soporte de montaje y abrazaderas de mástil

Sus ventajas

- Para aplicaciones fijas o móviles lineales
- Para conexiones punto a punto
- Para grandes distancias

Datos comerciales

Código de artículo	2867801
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC6A3
Clave de producto	DNC6A3
GTIN	4017918976668
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.277,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.205 g
Número de tarifa arancelaria	85177100
País de origen	US

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Antena
Ganancia	5 dBi
Ancho de haz vertical	78 °
Ancho de haz horizontal	168 °
Polarización	Lineal vertical u horizontal

Propiedades eléctricas

Banda de frecuencia	900 MHz
Gama de frecuencias	900 MHz
Impedancia	50 Ω
Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω	$\leq 1,50$

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	N (hembra) con cable (0,6 m)
Diámetro exterior	32 mm ... 60 mm (Mástil)

Dimensiones

Anchura	6 cm
Altura	17 cm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	32 mm ... 60 mm (Mástil)
-------------------	--------------------------

Datos del material

Material	Aluminio
	V2A
	V2A

Cable/línea

Longitud del cable	0,60 m
Cable de conexión	sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
----------------------	------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Velocidad del viento	15,4321 km/h

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en poste
-----------------	------------------

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>



Dibujos

Plano esquemático




Montaje en poste

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena


2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>

Plano esquemático



Plano esquemático



RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antena



2867801

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2867801>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6c00b5b0-a334-4db0-b629-3be29a13bcc5