

BC 53,6 BS U11 KMGY - Tapón ciego



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Tapón ciego para puntos de embornaje no equipados (U11), anchura: 53,6 mm, altura: 27,27 mm, profundidad: 11,05 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

Sus ventajas

- Montaje sin herramientas sencillo
- Clase de inflamabilidad V0 según UL 94

Datos comerciales

Código de artículo	2896225
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ACHBAZ
Clave de producto	ACHBAZ
GTIN	4046356096621
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,195 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,05 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapón ciego
Tipo de carcasa	Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880
Serie de carcasas	BC
Orificio de ventilación disponible	no

Dimensiones

Anchura	53,6 mm
Altura	27,27 mm
Profundidad	11,05 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PC
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Ensayo filam. incandescente

Especificación del ensayo	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Tiempo de actuación	30 s

Resistencia mecánica/tambor descendente

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Altura de caída	50 cm
Frecuencia	50

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Tipo de choque	Semisinusoidal
Aceleración	15g
Duración del choque	11 ms

BC 53,6 BS U11 KMGY - Tapón ciego



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>

Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Índice de protección (código IP)

Especificación del ensayo	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	95 %

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con parte superior de la carcasa
-----------------	--

BC 53,6 BS U11 KMGY - Tapón ciego



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

BC 53,6 BS U11 KMGY - Tapón ciego



2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2896225

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2896225>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es