


FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Acoplamiento, dúplex SC/dúplex SC, utilizable para fibra de vidrio multimodo y unimodo, fibra de polímero y de PCF

Datos comerciales

Código de artículo	2901788
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNIDA
Clave de producto	ABNIDA
GTIN	4046356633468
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,14 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	CH

FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Aplicación	Acoplamiento de FO
Tipo de sensor	Ethernet
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-Duplex según IEC 61754-4
Cantidad de los puestos de módulo	1
Número de puestos enchufables	2


Propiedades eléctricas

Atenuación	< 0,2 dB
------------	----------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Acoplamiento
------------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	35 mm
Altura	9,3 mm
Profundidad	27,4 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Plástico

Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
---------------	-----------------

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo, 50/125 µm
Atenuación	≤ 0,2 dB

Propiedades mecánicas

FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 1000
-------------------	--------

Parámetros

Atenuación	< 0,2 dB
------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	no

FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO





2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Dibujos

Esquema de dimensiones



FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

FL COUPLER SC-DUPLEX - Acoplamiento de FO



2901788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2901788>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es