

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Patch panel, anchura total estrecha, rango de temperatura ampliado, dos conectores hembra RJ45, disposición 1:1, pantalla continua, CAT5, 10/100 MBit/s, adaptador para carril DIN, IP20

Descripción del producto

Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.

Sus ventajas

- CAT5e
- Montaje sobre carril DIN
- 10/100 Mbits/s
- Alargamiento fácil y cómodo para cables RJ45
- Conexión 1:1
- Margen de temperatura ampliado -40 °C ... 85 °C
- Con capacidad para Power over Ethernet según IEEE 802.3bt, tipo 4
- Construcción estrecha

Datos comerciales

Código de artículo	2904933
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DNC331
Clave de producto	DNC331
GTIN	4046356900836
Peso por unidad (incluido el embalaje)	40,43 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	40 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Patchpanel
------------------	------------

Interfaces


Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3

Velocidad de transmisión serie	10/100 Mbits/s
Tipo de conexión	Hembra RJ45
Nota acerca del tipo de conexión	CAT5
Número de canales	1
Esquema de polos	1:1
Longitud de transmisión	100 m (incl. cables patch)

Datos: Interfaz Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) según IEEE 802.3

Tipo de conexión	RJ45 CAT5
Número de canales	1

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,5 mm
Altura	78 mm
Profundidad	44 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material (Caja)	PA 6.6-FR

Cable/línea

Impedancia de la línea	100 Ω
------------------------	-------

Propiedades mecánicas

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≤ 2500
-------------------	--------

Ensayos mecánicos

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	: 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	25 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------	----------------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel


2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Construcción estrecha

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>



Esquema de conjunto




Diagrama eléctrico

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19170112
ECLASS-15.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2904933>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es