

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Convertidor de tensión CMACX MCR, para tensiones continuas de 0... (+/-) 20 V DC hasta 0.. . (+/-) 660 V DC, señal de salida (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Sus ventajas

- Márgenes de tensión ajustables
- Señales de salida bidireccionales
- Separación de 3 vías
- Ajuste ZERO/SPAN ±20 %
- Parametrización sin herramientas de los valores de medición
- Configuración programable del rango de valores de medición

Datos comerciales

Código de artículo	2906243
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMMB21
Clave de producto	CMMB21
GTIN	4055626050935
Peso por unidad (incluido el embalaje)	218,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	206,8 g
Número de tarifa arancelaria	85437090
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Convertidores de tensión
------------------	--------------------------

Propiedades eléctricas

Ajuste Span	± 20 %
Ajuste Zero	± 20 %
Potencia disipada máxima con condición nominal	1,2 W
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V
Respuesta gradual (10-90%)	< 16 ms
Coefficiente de temperatura máximo	< 0,015 %/K
Error de transmisión máximo	< 1 % (Del valor final de la gama de medición)

Separación galvánica

Grado de polución	2
-------------------	---

Separación galvánica Circuito de medición respecto al circuito de alimentación y salida IEC 61010-2-030

Normas/especificaciones	IEC 61010-2-030
Tensión de prueba	5,3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Categoría de medición	II (1000 V)
	III (600 V)
	IV (300 V)
Aislamiento	aislamiento reforzado

Separación galvánica Circuito de alimentación respecto al circuito de salida IEC 61010-1

Normas/especificaciones	IEC 61010-1
Tensión de prueba	2,2 kV AC (50 Hz, 60 s)
Categoría de sobretensión	III (300 V)
	IV (150 V)
Aislamiento	Aislamiento básico

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC (-20 % ... +25 %)
Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC
Absorción de corriente máxima	< 60 mA

Datos de entrada

Medición

Configurable/Programable	Sí
Rango de tensión de entrada	-550 V DC ... 550 V DC
Tensión de entrada máxima	± 660 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	5500 kΩ
Forma de impulso	Tensión continua

MACX MCR-VDC-PT - Convertidor de tensión



2906243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>

Medición

Rango de tensión de entrada	-370 V DC ... 370 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	3700 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-250 V DC ... 250 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	2500 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-170 V DC ... 170 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	1700 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-120 V DC ... 120 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	1200 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-80 V DC ... 80 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-54 V DC ... 54 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-36 V DC ... 36 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	800 k Ω

Medición

Rango de tensión de entrada	-24 V DC ... 24 V DC
Resistencia de entrada Entrada de tensión	240 k Ω

Datos de salida

Señal: Tensión

Señal de salida tensión	-10 V ... 10 V
	2 V ... 10 V
Señal de salida tensión máxima	≤ 11 V
Carga/Carga de salida Salida de tensión	> 10 k Ω
Ripple	50 mV

Señal: Corriente

Señal de salida corriente	-20 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
Señal de salida corriente máxima	≤ 22 mA
Carga/Carga de salida Salida de corriente	< 500 Ω
Carga máx. capacitiva	< 1000 pF
Carga máx. inductiva	< 1 mH

MACX MCR-VDC-PT - Convertidor de tensión



2906243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 16

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	118 mm
Profundidad	114 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
-------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C (sin condensación)
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

UKCA

Certificado	De conformidad con UKCA
-------------	-------------------------

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 61010 Listed
---------	-----------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

MACX MCR-VDC-PT - Convertidor de tensión

2906243


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>



Indicaciones de montaje	alineable con separación = 10 mm
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Esquema de conjunto



MACX MCR-VDC-PT - Convertidor de tensión



2906243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>



EAC

ID de homologación: RU*DE.*08.B.01852-19



UL listado

ID de homologación: E330267



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 330267

MACX MCR-VDC-PT - Convertidor de tensión

2906243

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906243>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210125
ECLASS-15.0	27210125

ETIM

ETIM 9.0	EC002477
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	34c3d415-8ee5-47a9-8ac7-1969ebee4ef5