

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 24 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 2,5 mm², número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: MKDSO 2,5/..-R, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Sus ventajas

- Sin mantenimiento y con seguridad frente a vibraciones mediante el principio Reakdyn o elementos con resorte
- La borna para placa de circuito impreso es ortogonal en la placa de circuito impreso
- Conexión por tornillo reconocida y probada en todo el mundo

Datos comerciales

| | |
|---|---------------|
| Código de artículo | 2908443 |
| Unidad de embalaje | 200 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 200 Unidades |
| Clave de venta | ACHADA |
| Clave de producto | ACHADA |
| GTIN | 4017918359805 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 8,08 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 7,94 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

| | |
|--|--|
| Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
| Familia de productos | MKDSO 2,5/..-R |
| Línea de productos | COMBICON Terminals M |
| Construcción | Bloque de bornes para tarjeta, vertical a la placa de circuito impreso |
| Número de polos | 4 |
| Paso | 5 mm |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 4 |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1 |

Propiedades eléctricas

Propiedades

| | |
|---|-------|
| Corriente nominal I_N | 24 A |
| Tensión nominal U_N | 400 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 400 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |

Datos de conexión

Tecnología de conexión

| | |
|-----------------|---------------------|
| Sección nominal | 2,5 mm ² |
|-----------------|---------------------|

Conexión de conductores

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm ² ... 2,5 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm ² ... 0,75 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm ² ... 0,75 mm ² |

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

| | |
|---|---|
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm ² ... 0,75 mm ² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |

Montaje

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Tipo de montaje | Soldadura por ola |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |

Datos del material

Datos del material - contacto

| | |
|--|--|
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |

Datos del material - carcasa

| | |
|--|--------------|
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |

Notas

| | |
|--------------------------|---|
| Nota sobre la aplicación | Para la conexión de conductores segura se debe mantener siempre un par de apriete definido. Al realizar la conexión de conductores (montaje), las bornas deben apoyarse (fijación manual, soporte en la caja). |
|--------------------------|---|


Dimensiones

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

| | |
|---------------------------------------|--|
| Esquema de dimensiones |  |
| Paso | 5 mm |
| Anchura [w] | 20,95 mm |
| Altura [h] | 21,25 mm |
| Longitud [l] | 15,3 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,5 mm |
| Dimensiones de patilla | 0,8 x 1 mm |

Diseño de las placas de circuito impreso

| | |
|-------------------|--------|
| Diámetro orificio | 1,4 mm |
|-------------------|--------|

Ensayos mecánicos

Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |

Prueba de tracción

| | |
|--|--|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,14 mm ² / rígido / > 10 N |
| | 0,14 mm ² / flexible / > 10 N |
| | 2,5 mm ² / rígido / > 50 N |
| | 2,5 mm ² / flexible / > 50 N |

Ensayos eléctricos

Verificación de calentamiento

| | |
|-----------------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |

Corriente admisible de corta duración

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|---------------------------|---|

Resistencia de aislamiento

| | |
|--|--------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

| | |
|--|---------|
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 400 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 2 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

| | |
|----------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |

Ensayo filam. incandescente

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 5 s |

Envejecimiento

| | |
|---------------------------|---|
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|---------------------------|---|

Condiciones ambientales

| | |
|---|--|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |

Información sobre el embalaje

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
|------------------|---------------------|


MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Dibujos



Tipo: MKDSO 2,5/...-R

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

|  CSA ID de homologación: 13631 | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensión nominal U_N | Corriente nominal I_N | Sección AWG | Sección mm^2 |
| Usegroup B | 300 V | 10 A | 28 - 12 | - |
| Usegroup D | 300 V | 10 A | 28 - 12 | - |

|  cULus Recognized ID de homologación: E60425-19770427 | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensión nominal U_N | Corriente nominal I_N | Sección AWG | Sección mm^2 |
| Usegroup B | 300 V | 20 A | 30 - 12 | - |

|  Dictamen VDE con control de producción ID de homologación: 40023968 | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | Tensión nominal U_N | Corriente nominal I_N | Sección AWG | Sección mm^2 |
| | 450 V | 24 A | - | 0,2 - 2,5 |

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Clasificaciones

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

MKDSO 2,5/ 4-R BK VPE200 - Borna para placa de circuito impreso



2908443

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908443>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

EF3.0 Cambio climático

| | |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 0,03 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es