

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección fina contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un conductor de señales con potencial de referencia puesto a tierra. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Sus ventajas

- Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
- Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
- Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida

Datos comerciales

Código de artículo	2906848
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL2265
Clave de producto	CL2265
GTIN	4055626137049
Peso por unidad (incluido el embalaje)	27 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protec. contra sobretens. para téc. MSR
Familia de productos	TERMITRAB complete
Clase de ensayo IEC	C3
Construcción	Módulo para montaje sobre carril, de una pieza
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	24 V DC
-----------------------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	6,2 mm
Altura	92 mm
Profundidad	69,5 mm (Con carril de 7,5 mm)

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material aislante	PBT
Material carcasa	PBT

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Earth Ground
Tensión constante máxima U_C	30 V DC
	21 V AC
Corriente asignada	10 A (60 °C)
Corriente activa de servicio I_{Ca} U_C	$\leq 5 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	150 A
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	≤ 50 V (C3 - 25 A)
	≤ 50 V (C3 - 30 A)
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	≤ 1 ns
Atenuación de inserción aE, asim.	típ. 0,3 dB (≤ 520 kHz/150 Ω)
Frecuencia límite fg (3 dB), asim. (PE) en el sistema de 150 Ω	típ. 1,7 MHz
Capacidad (hilo-tierra)	1,5 nF
Resistencia por ruta	≤ 100 m Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C3 - 30 A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (Con tapa de cierre)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 4000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012

EN 61643-21

Normas/disposiciones	EN 61643-21
Observación	2001 + A1:2009 + A2:2013


Montaje

Tipo de montaje	Carril simétrico: 35 mm
-----------------	-------------------------

2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Dibujos



Plano esquemático

TTC-6-TVSD								
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1			
	PFD _{AVG}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{AVG}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF
			PFD _{AVG}	PFH				PFD _{AVG} PFH
	5.62 $\times 10^{-7}$	1.00 $\times 10^{-10}$ 1/h	0.0 %	0.0 %	2.81 $\times 10^{-8}$	5.00 $\times 10^{-12}$ 1/h	5 %	0.0 % 0.0 %
					5.62 $\times 10^{-8}$	1.00 $\times 10^{-11}$ 1/h	10 %	0.0 % 0.0 %
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R024 V2R0 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%								
Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)								

Escenarios de la seguridad funcional

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Diagrama





Diagrama eléctrico



TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>



CSA

ID de homologación: 70136717



DNV GL

ID de homologación: TAE000027G



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168



CSAus

ID de homologación: 70136717

UAE-RoHS

ID de homologación: 22-06-16783

Functional Safety

ID de homologación: 16-06-072 R024 V2R0

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones



2906848

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906848>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	87bc218d-c234-42aa-9990-18076b4548e2

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es