

# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caja para electrónica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943055>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para componentes, Carcasa completa, con rendijas de ventilación, anchura: 125 mm, profundidad: 102 mm, color: negro (similar RAL 9005), puentado transversal: sin conector de bus, número de polos conector transversal: no relevante

## Datos comerciales

Código de artículo	2943055
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHCDA
Clave de producto	ACHCDA
GTIN	4017918101039
Peso por unidad (incluido el embalaje)	291,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	275,2 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

2943055


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943055>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Familia de productos	CM LG
Construcción	Carcasa cerrada, rendijas de ventilación

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	125 mm
Profundidad	102 mm

### Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Policarbonato reforzado con fibra


### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
---------------------------------	---


## Dibujos

Esquema de dimensiones




Medida A: 115,5 mm; medida B: 102 mm; medida C: 125 mm

Esquema de dimensiones




Esquema de dimensiones



Medida D: 87,5 mm; E: 70,0 mm; G: 119,0 mm; H: 96,0 mm

Distanciador 1 - 4: altura 23 mm;  $\varnothing$  4 mm

Esquema de dimensiones




Placa de circuito impreso 1, 7: Medida A: 122,5 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Placa de circuito impreso 8,13: Medida A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 6,5 mm

Placa de circuito impreso 9-12: Medida A: 100,0 mm; B: 102,0 mm; C: 0 mm

Plano esquemático



# CM125-LG/H 12,5/BO/DB BK - Caja para electrónica



2943055

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943055>

## Clasificaciones

### ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2943055

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943055>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)