

EMG125-LG/MSTB - Caja para electrónica

2943288

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943288>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, sin bornes de conexión por tornillo ni capuchón, con abertura lateral para conector enchufable

Datos comerciales

Código de artículo	2943288
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
GTIN	4017918131135
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,9 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG...-LG
Construcción	Parte inferior de la carcasa, cubierta desmontable opcional

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
	Technical drawing of the NS 35/7,5 terminal block. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a top view. The front view shows a rectangular block with a width of 75 mm and a height of 100 mm. The side view shows a height of 47.5 mm. The top view shows a width of 75 mm and a depth of 38 mm. The drawing also indicates the 'Top edge of the PCB' and the 'Top edge of the PCB'.
Anchura	125 mm
Altura total	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
Profundidad	75 mm
Longitud	75 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Material Carcasa	PC (reforzado con fibra de vidrio)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Dibujos


Esquema de dimensiones



1 = Borde superior de la placa de circuito impreso

B = Anchura de la carcasa

Esquema de dimensiones



EMG125-LG/MSTB - Caja para electrónica



2943288

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943288>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG125-LG/MSTB - Caja para electrónica



2943288

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2943288>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es