

# EMG 22-B4 - Caja para electrónica



2946146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946146>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo para equipar, compuesto por carcasa, bornes de conexión MKDS 3 y placa de circuito impreso

## Datos comerciales

Código de artículo	2946146
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
GTIN	4017918082109
Peso por unidad (incluido el embalaje)	42,66 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	42,66 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

# EMG 22-B4 - Caja para electrónica



2946146


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946146>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG
Construcción	Parte inferior de la carcasa, cubierta desmontable opcional, técnica de conexión integrada, placa de circuito impreso integrada
Número de polos	8
Paso	5 mm

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,5 mm
Altura total	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
Profundidad	75 mm
Longitud	75 mm
Paso	5 mm

### Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Características de la superficie	no tratado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

### Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

# EMG 22-B4 - Caja para electrónica


2946146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946146>



## Dibujos

Esquema de dimensiones




1 = Borde superior de la placa de circuito impreso

B = Anchura de la carcasa

2946146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946146>

Esquema de dimensiones



Paso de 5 mm

a = Superficie útil de 38 mm en el capuchón

b = Superficie útil de 45 mm en la carcasa

# EMG 22-B4 - Caja para electrónica



2946146

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946146>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-15.0	27190301
ECLASS-13.0	27190301

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---