

EMG150-LG - Caja para electrónica

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa para electrónica, para insertar una placa de circuito impreso, sin bornes de conexión por tornillo ni tapa

Datos comerciales

Código de artículo	2946023
Unidad de embalaje	2 Unidades
Cantidad mínima de pedido	2 Unidades
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
GTIN	4017918081997
Peso por unidad (incluido el embalaje)	115,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	115,72 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

EMG150-LG - Caja para electrónica

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>




Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG
Construcción	Parte inferior de la carcasa, cubierta desmontable opcional
Número de polos	58
Paso	5 mm
Ejecución	Parte inferior y superior, con pie de fijación

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	150 mm
Altura total	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
Profundidad	75 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Polycarbonato reforzado con fibra de vidrio
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Potencia disipada carcasa individual con 20 °C	
Temperatura ambiente	20 °C
Facto de reducción	1
Potencia disipada carcasa individual con 30 °C	
Temperatura ambiente	30 °C
Facto de reducción	0,8
Potencia disipada carcasa individual con 40 °C	
Temperatura ambiente	40 °C

EMG150-LG - Caja para electrónica



2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>

Facto de reducción	0,64
--------------------	------

Potencia disipada carcasa individual con 50 °C

Temperatura ambiente	50 °C
Facto de reducción	0,51

Potencia disipada carcasa individual con 60 °C

Temperatura ambiente	60 °C
Facto de reducción	0,41

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

EMG150-LG - Caja para electrónica


2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>




Dibujos

Esquema de dimensiones



1 = Borde superior de la placa de circuito impreso

B = Anchura de la carcasa



Paso de 5 mm

a = Superficie útil de 38 mm en el capuchón

b = Superficie útil de 45 mm en la carcasa

EMG150-LG - Caja para electrónica

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG150-LG - Caja para electrónica

2946023

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946023>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es