

EMG 15-B3 - Caja para electrónica

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947815>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo para equipar, compuesto por carcasa, bornes de conexión MKDS 3 y placa de circuito impreso

Datos comerciales

Código de artículo	2947815
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
GTIN	4017918082925
Peso por unidad (incluido el embalaje)	32,15 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	32,15 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

EMG 15-B3 - Caja para electrónica

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947815>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG
Construcción	Parte inferior de la carcasa, cubierta desmontable opcional, técnica de conexión integrada, placa de circuito impreso integrada
Número de polos	6
Paso	5 mm
Ejecución	Parte inferior y superior con pie universal, con placa de circuito impreso y terminales de soldadura que se guían en las bornas de conexión MKDS 3/...

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura total	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Profundidad	75 mm
Longitud	75 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Polycarbonato reforzado con fibra de vidrio
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

EMG 15-B3 - Caja para electrónica

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947815>



Dibujos

Esquema de dimensiones




1 = Borde superior de la placa de circuito impreso

B = Anchura de la carcasa

EMG 15-B3 - Caja para electrónica

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947815>



Paso de 5 mm

a = Superficie útil de 38 mm en el capuchón

b = Superficie útil de 45 mm en la carcasa

EMG 15-B3 - Caja para electrónica

2947815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2947815>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	58d9f86d-34dd-474d-bd58-feec1b4ae03d