

EMG 17-LG - Caja para electrónica

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946078>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para electrónica, con pie universal, para insertar una placa de circuito impreso, sin bornes de conexión por tornillo ni tapa, paso 5

Datos comerciales

Código de artículo	2946078
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHCBA
Clave de producto	ACHCBA
GTIN	4017918082031
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17 g
Número de tarifa arancelaria	84879090
País de origen	DE

EMG 17-LG - Caja para electrónica

2946078


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946078>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para componentes
Serie de carcasas	EMG
Familia de productos	EMG
Construcción	Parte inferior de la carcasa, cubierta desmontable opcional
Número de polos	6
Paso	5 mm
Contenido en el kit	2942988 EMG 17-LG/SET
Ejecución	Parte inferior y superior, con pie universal

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,5 mm
Altura total	47,5 mm
Altura NS 35/7,5	47,5 mm
Profundidad	75 mm
Longitud	75 mm
Paso	5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Policarbonato reforzado con fibra de vidrio
Características de la superficie	no tratado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

EMG 17-LG - Caja para electrónica


2946078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946078>



Dibujos


Esquema de dimensiones



1 = Borde superior de la placa de circuito impreso

B = Anchura de la carcasa

Esquema de dimensiones



Paso de 5 mm

a = Superficie útil de 38 mm en el capuchón

b = Superficie útil de 45 mm en la carcasa

EMG 17-LG - Caja para electrónica

2946078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946078>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EMG 17-LG - Caja para electrónica



2946078

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2946078>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es