

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Zócalo de relé



2950996
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2950996>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de relé, con 1 zócalo enchufable para relés industriales del tamaño 1, contacto: 4 contactos conmutados, tensión de entrada 24-48 V DC, con indicación luminosa, diodo de rueda libre y otro contra inversión de polaridad

Datos comerciales

Código de artículo	2950996
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	DK61C3
Clave de producto	DK61C3
GTIN	4017918084165
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,44 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,44 g
Número de tarifa arancelaria	85364190
País de origen	DE

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Zócalo de relé



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2950996>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Los consumidores inductivos deben atenuarse mediante un circuito de protección eficaz, para proteger las bobinas y contactos de relés.
---	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Zócalo de relé
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidad	82,5 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Montaje

EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Zócalo de relé



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2950996>

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Zócalo de relé

2950996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2950996>

Dibujos

Diagrama eléctrico



EMG 45-RELS/IR1-G 24 - Zócalo de relé



2950996

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2950996>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a476a008-99e6-483c-9f15-06dff88c9f3c