

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé de estado sólido de introducción, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 110 V DC, salida: 4 - 48 V DC/máx. 100 mA

Datos comerciales

Código de artículo	2948924
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK61C1
Clave de producto	DK61C1
GTIN	4017918083595
Peso por unidad (incluido el embalaje)	39 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	39 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	DE

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de relés de estado sólido
Aplicación	Función de salida
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	19.03.2025
---	------------

Propiedades eléctricas

Tensión de prueba (Entrada/salida)	3,5 kV AC (Entrada/salida)
------------------------------------	----------------------------

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	110 V DC
Margen de tensión de entrada referido a U_N	0,8 ... 1,2
Rango de tensión de entrada	88 V DC ... 132 V DC
Umbral de conmutación Señal "0" referido a U_N	$\leq 0,4$
Umbral de conmutación Señal "1" referido a U_N	$\geq 0,8$
Corriente de entrada típica a U_N	4,5 mA
Tiempo de conexión típico	20 μ s
Tiempo de desconexión típico	100 μ s
Indicación de estado	LED (amarillo)
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad
	Prot. contra sobretensiones
Frecuencia de transmisión	500 Hz

Datos de salida

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Tipo de salida digital	electrónico
Tensión nominal de salida	48 V DC
Gama de tensión de salida	4 V DC ... 48 V DC
Corriente continua límite	100 mA
Caída de tensión con corriente constante límite máxima	0,9 V
Circuito de salida	2 conductores sin masa
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad
	Prot. contra sobretensiones

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Datos de conexión

Lado de entrada

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Lado de salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	10 mm
Altura	75 mm
Profundidad	102 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	EN 50178

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Dibujos

Diagrama eléctrico




Salida: 2 conductores, sin masa, conexión a negativo

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Diagrama eléctrico




EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido

2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Diagrama eléctrico



Salida: 2 conductores, sin masa, conexión a positivo

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

EMG 10-OE-110DC/ 48DC/100 - Módulo de relé de estado sólido



2948924

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2948924>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Hexahydromethylphthalic anhydride(n.º CAS: No aplicable)
	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	af3b110b-15ec-43c3-8769-e4f076d3588f

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es