

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de diodos, con 4 diodos, de conexión individual, tipo de diodo 1N 5408

Sus ventajas

- Desacopl. eléctrico mensajes de sistemas de aviso de averías
- Diodos de extinción de arco para atenuar sobretensiones de consumidores inductivos

Datos comerciales

Código de artículo	2952790
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK66M1
Clave de producto	DK66M1
GTIN	4017918084486
Peso por unidad (incluido el embalaje)	47,25 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	47,25 g
Número de tarifa arancelaria	85411000
País de origen	DE

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de diodos
Propiedades de aislamiento	
Grado de polución	2

Datos de entrada

Diodo	
Descripción de la entrada	4 diodos, conexión individual
Tipo de diodo	1 N 5408
Tensión de servicio máxima $U_{m\acute{a}x.}$	250 V AC
Tensión inversa punta por diodo	1000 V
Corriente inversa por diodo	10 μ A
Tensión directa por diodo	aprox. 0,8 V
Corriente directa por diodo	1,5 A (Para carga individual)
	1 A (Para carga simultánea)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	75 mm
Profundidad	55 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Homologaciones

CE	
Certificado	Conformidad CE

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>

Observación	Adicionalmente EN 61326
-------------	-------------------------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos


2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>



Dibujos

Diagrama eléctrico



EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>



EAC

ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 22-DIO 4E-1N5408 - Componente de diodos



2952790

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2952790>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	cc9fc66c-ac0d-41ca-b348-fe7b93ab8836