

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo para comprobación de lámparas, 2 diodos con cátodo común, respectivamente:
Ejecución de 8 pares, para la conexión individual

Datos comerciales

Código de artículo	2954808
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK66M1
Clave de producto	DK66M1
GTIN	4017918085148
Peso por unidad (incluido el embalaje)	149,66 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	148,48 g
Número de tarifa arancelaria	85411000
País de origen	DE

EMG 90-DIO 16E/LP - Componente de diodos



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de prueba de lámparas
Propiedades de aislamiento	
Grado de polución	2

Datos de entrada

Diodo

Descripción de la entrada	16 diodos, 2 diodos con cátodo común, respectivamente. Ejecución: De 8 pares, para la conexión individual
Tipo de diodo	1 N 4007
Tensión de servicio máxima $U_{\text{máx.}}$	250 V AC
Tensión inversa punta por diodo	1300 V
Corriente inversa por diodo	$\leq 5 \mu\text{A}$
Tensión directa por diodo	aprox. 0,8 V
Corriente directa por diodo	0,7 A (Para carga individual) 0,4 A (Para carga simultánea)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Anchura	90 mm
Altura	75 mm
Profundidad	55 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Homologaciones

CE

EMG 90-DIO 16E/LP - Componente de diodos



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>

Certificado	Conformidad CE
Observación	Adicionalmente EN 61326

Normas y especificaciones


Normas/especificaciones	DIN EN 50178
-------------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

Dibujos

Diagrama eléctrico



EMG 90-DIO 16E/LP - Componente de diodos



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>



EAC

ID de homologación: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 90-DIO 16E/LP - Componente de diodos



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 9.0	EC000683
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 90-DIO 16E/LP - Componente de diodos



2954808

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2954808>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	324f3823-b33a-449b-a5c9-216cecd576e9

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es