

PSR-SCP- 24UC/ESM4/2X1/1X2 - Relé de seguridad



2963718

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2963718>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé de seguridad para control de paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 2 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada 24 V DC, borna de tornillo enchufable

Sus ventajas

- Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
- Activación de 2 canales
- 2 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización

Datos comerciales

Código de artículo	2963718
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA112
Clave de producto	DNA112
GTIN	4017918599379
Peso por unidad (incluido el embalaje)	192,61 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	192,1 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relé de seguridad
Familia de productos	PSRclassic
Aplicación	Parada de emergencia
	Puerta de protección
Activación	2 canales
Vida útil mecánica	aprox. 10^7 periodicidades de cambio de estado
Tipo de relé	Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	16,44 W ($U_S = 26,4$ V, $I_L^2 = 72$ A ² , $P_{\text{total máx}} = 2,04$ W + 14,4 W)
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento	Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos".

Datos de entrada

Generalidades

Tensión de alimentación asignada del circuito de control U_S	24 V DC -15 % / +10 %
Consumo de potencia en U_S	típ. 1,68 W (DC)
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento I_S	típ. 70 mA
Margen de tensión de entrada referido a U_N	0,85 ... 1,1
Corriente de entrada típica a U_N	70 mA DC
Corriente de entrada	< 3,5 A ($\Delta t = 3$ ms con U_S)
	< 100 mA ($\Delta t = 500$ ms, con U_S/I_X en S12)
	> -100 mA ($\Delta t = 300$ ms, con U_S/I_X en S22)
	< 6 mA (con U_S/I_X a S34)
Absorción de corriente	típ. 38 mA (S12)
	típ. -38 mA (S22)
	típ. 1 mA (con U_S/I_X a S34)
Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno	aprox. 24 V DC
Tiempo de filtro	5 ms (en A1 con caídas de tensión con U_S)
	No se admite el impulso de prueba

Tiempo de reacción típico	100 ms (arranque controlado / manual)
Tiempo típico de apertura	20 ms (con activación mediante circuitos de sensores)
	45 ms (con activación a través de A1)
Simultaneidad	∞
Tiempo de recuperación	1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad)
	< 1 s (Tiempo de arranque)
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor
Resistencia total de la línea máx. admisible	aprox. 50 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con U _S)
Indicación de la tensión de servicio	LED verde
Indicación de estado	LED (verde)

Datos de salida

Tipo de conmutación del contacto	2 circuitos de disparo
	1 circuito de señal
Material del contacto	AgSnO ₂ , + 0,2 µm Au
Tensión de conmutación máxima	250 V AC/DC
Tensión mínima de activación	10 V AC/DC
Corriente continua límite	6 A (contacto abierto)
Corriente de conexión máxima	6 A
Corriente mínima de cierre	10 mA
Cuadr. Corriente suma	72 A ² (Circuitos de disparo)
	36 A ² (Circuito de señalización 31/32)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	véase la curva de límite de carga
Potencia de ruptura mínima	100 mW
Fusible de salida	10 A gL/gG (Circuitos de disparo)
	4 A gL/gG (Circuitos de disparo Low Demand)
	6 A gL/gG (Circuito de señalización)

Datos de conexión

Tecnología de conexión

enchufable	sí
------------	----

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable AWG	24 ... 12
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	amarillo (RAL 1018)
Material carcasa	PA

Parámetros

Datos técnicos de seguridad

Categoría de parada	0
---------------------	---

Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849

Categoría	4
Performance Level (PL)	e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año)

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Grado de protección mínimo del lugar de montaje	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C (observar derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altura de fijación	≤ 2000 m (a través de NN)
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte)	75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación)
Choque	15g
Vibración (servicio)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Homologaciones

CE


Marcado	Conformidad CE
---------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	ver curva Derating
Posición de montaje	vertical u horizontal


Dibujos

Diagrama eléctrico



Esquema de conjunto

Diagrama eléctrico



Monitorización de paro de emergencia de 2 canales

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2963718>



cULus Listed

ID de homologación: E140324



Functional Safety

ID de homologación: 01/205/0652.05/22

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 9.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122205
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: No aplicable)
SCIP	8b9d065e-3f1b-476a-9eb4-02d9fddf6b7f