

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de relé de estado sólido de potencia con salida de tensión continua resistente a cortocircuitos, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/10 A

Sus ventajas

- Disponible como variante de actuador
- Puente de inserción EB-DIK
- Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
- Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A
- Circuito de protección de salida integrado
- Interruptor a tensión nula en la salida de AC
- Indicación de estado
- Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
- Circuito de entrada integrado

Datos comerciales

Código de artículo	2964322
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK61A1
Clave de producto	DK61A1
Página del catálogo	Página 443 (C-5-2019)
GTIN	4017918893194
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	25,5 g
Número de tarifa arancelaria	85364190
País de origen	CN

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	La carcasa está abierta de manera unilateral. La tapa adecuada es D-DEK 1,5 GN (2716949).
Nota sobre la aplicación	Empleo de puentes EB 80-DIK... en los bornes DEK: como consecuencia de la posible expansión (baja) de la caja DEK a causa de la humedad del aire ambiental y una tolerancia inadecuada entre un número mayor de bornes DEK y los puentes EB 80-DIK... se recomienda, al emplear los puentes EB 80-DIK..., separarlos tras aprox. entre 10 y 12 bornes DEK y colocar en su lugar un puente de acero al borne DEK siguiente.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de relés de estado sólido
Familia de productos	DEK
Aplicación	Función de salida
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	19.03.2025
---	------------

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,5 W
Tensión de prueba (Entrada/salida)	2,5 kV AC (Entrada/salida)

Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	24 V DC
Margen de tensión de entrada referido a U_N	0,8 ... 1,2
Rango de tensión de entrada	19,2 V DC ... 28,8 V DC
Umbral de conmutación Señal "0" referido a U_N	$\leq 0,4$
Umbral de conmutación Señal "1" referido a U_N	$\geq 0,8$
Corriente de entrada típica a U_N	3,5 mA
Tiempo de conexión típico	100 μ s
Tiempo de desconexión típico	500 μ s
Indicación de la tensión de servicio	LED amarillo
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad
	Prot. contra sobretensiones

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Frecuencia de transmisión	100 Hz
---------------------------	--------

Datos de salida

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Tipo de salida digital	electrónico
Gama de tensión de salida	8 V DC ... 33 V DC
Corriente constante límite	10 A (ver curva derating)
Corriente transitoria	100 A (t = 20 ms)
Caída de tensión con corriente constante límite máxima	≤ 50 mV
Circuito de salida	3 conductores, con masa
Circuito de protección	Prot. contra inversión de polaridad
	Prot. contra sobretensiones

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidad	56 mm

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
-------	------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	≤ 2000 m

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos

Normas/especificaciones	DIN EN 60947-5-1
-------------------------	------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición para el montaje	discrecional


DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido

2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Dibujos

Diagrama




Curva derating para corriente de carga constante

Curva 1: alineado sin separación

Curva 2: alineado con separación > 6 mm

Diagrama eléctrico



DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>



cUL Recognized

ID de homologación: E238705



UL Recognized

ID de homologación: E238705

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 - Terminal de relé de estado sólido



2964322

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2964322>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	7a6c560f-fd73-479f-9d04-b53970e8a4c3

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es