

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985136>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Key-Panel, 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 5 niveles de gris, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, sin sistema de bus.

Sus ventajas

- Pantalla disponible en tamaños de 8,0 cm (3") a 14,5 cm (5,7")
- Teclas funcionales programables de forma libre disponibles
- Eficiencia energética mediante retroiluminación LED
- Montaje sencillo, escasa profundidad de montaje y construcción compacta
- Rápida puesta en marcha

Datos comerciales

Código de artículo	2985136
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DRCAAC
Clave de producto	DRCAAC
GTIN	4046356117173
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.477 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.477 g
Número de tarifa arancelaria	84714100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Dispositivo de mando
------------------	----------------------

Datos del ordenador

Procesador	Arm9™, 200 MHz
Sistema operativo	Windows® CE 5.0
Memoria principal	64 MB SDRAM
	512 KB SRAM
Memoria de datos	Flash, 32 MB
Teclas	39x Teclado de membrana (De éstas, 17 teclas de función)

Pantalla

Tipo de pantalla	9.7 cm / 3,8"-FSTN
Resolución de la pantalla	320 x 240 Pixel(es) (QVGA)
Tipo de iluminación de la pantalla	LED
MTBF	30000 h
Gama de colores	5 niveles de gris

Interfaces

Interfaces	2x USB Host 2.0
Red	1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45
Sistema bus	sin sistema de bus

Propiedades de sistema

Software de usuario	Visu+
	AX OPC Server

Propiedades eléctricas

Alimentación

Fuente de alimentación	24 V DC ± 20 %
Absorción de corriente típica	0,25 A

Montaje

Tipo de montaje	Montaje frontal
-----------------	-----------------

Datos del material

Material de la placa frontal	Aluminio (natural anodizado)
Material carcasa	Chapa de acero galvanizada

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
----------------------	--

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985136>



	NEMA 4X
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 85 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibración (servicio)	DIN EN 60068-2-6

Dimensiones

Anchura	155 mm
Altura	205 mm
Profundidad	48 mm

Dimensiones exteriores

Anchura / Altura / Profundidad	155 mm / 205 mm / 5 mm (Dimensiones de la placa frontal)
--------------------------------	--

Medida de montaje

Anchura / Altura / Profundidad de montaje	139 mm / 199 mm / 43 mm
---	-------------------------

OT 4M - Key-Panel

2985136

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2985136>



Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211904
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---