

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual



2987891
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2987891>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Relé miniatura enchufable, con contacto de potencia, 1 contacto conmutado, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, LED de estado, tensión de entrada 24 V AC

Sus ventajas

- Con accionamiento manual definible
- Hasta 16 A corriente de conmutación
- LED de estado integrado
- Indicación mecánica posición conmut
- Modelos DC con diodo de libre circulación

Datos comerciales

Código de artículo	2987891
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	DK6933
Clave de producto	DK6933
GTIN	4046356481021
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,57 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	18,34 g
Número de tarifa arancelaria	85364190
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relé individual
Vida útil mecánica	5x 10 ⁶ periodicidades de cambio de estado

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	05.09.2025
---	------------

Propiedades eléctricas

Vida útil eléctrica	ver el diagrama
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,77 W
Tensión de prueba (Devanado/contacto)	5 kV AC (50 Hz, 1 min., devanado/contacto)

Datos de entrada

Lado de excitación

Tensión nominal de entrada U _N	24 V AC
Rango de tensión de entrada	18,7 V AC ... 34,8 V AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Comportamiento de conmutación del accionamiento	monoestable
Accionamiento (polaridad)	bipolar
Corriente de entrada típica a U _N	32 mA
Tiempo de reacción típico	3 ms ... 12 ms (En función de la posición de fase)
Margen de tiempo de apertura típico	2 ms ... 8 ms (En función de la posición de fase)

Datos de salida

Conmutar

Tipo de conmutación del contacto	1 conmutador
Tipo de contacto de conmutación	Contacto simple
Material del contacto	AgNi
Tensión de conmutación máxima	250 V AC/DC
Tensión mínima de activación	12 V (para 10 mA)
Corriente continua límite	16 A
Corriente de conexión máxima	32 A (20 ms)
Corriente de conmutación mínima	10 mA (para 12 V)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	4000 VA (con 250 V AC)
Capacidad de ruptura	2 A (Con 24 V, DC13)
	3 A (Con 24 V, AC15)
	3 A (con 120 V, AC15)
	3 A (con 240 V, AC15)
Carga de motor según UL 508	1/2 HP, 120 V AC (contacto normalmente abierto)
	1 HP, 240 V AC (contacto normalmente abierto)
	1/3 HP, 120 V AC (contacto normalmente cerrado)

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual



2987891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2987891>

1/2 HP, 240 V AC (contacto normalmente cerrado)


Datos de conexión

Tipo de conexión

Conexión enchufable / conexión por soldadura

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

12,7 mm

Altura

29 mm

Profundidad

25 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)

-40 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

Prueba de gases nocivos

Marcado

ISA-S71.04. G3 Harsh Group

EN 60068-2-60

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones


EN 61810-1

VDE 0435-201


EN 50178

Dibujos

Esquema de dimensiones




Diagrama




- ① DC coils, 0 A contact current
- ② DC coils, 16 A contact current
- ③ AC coils, 0 A contact current
- ④ AC coils, 16 A contact current

Diagrama




Potencia de ruptura




Vida útil eléctrica

Diagrama



Factor de reducción de la vida útil con distintos cos phi

Diagrama



Humedad del aire admisible para el funcionamiento y el almacenamiento.


Se debe tener en cuenta la máxima temperatura ambiente admisible según la hoja de características.

Zona A: se debe evitar la congelación a temperaturas ambiente ≤ 0 °C

Zona B: se debe evitar la condensación a temperaturas ambiente > 0 °C

Durante 30 días completos distribuidos de manera natural a lo largo del año, a una temperatura ambiente de ≤ 25 °C se admite una humedad del aire de 95 %.

Diagrama eléctrico



REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual



2987891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2987891>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2987891>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 195083



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 195083



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40027210

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relé individual



2987891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2987891>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---