

SB-MER 2-8 - Puente multipolo



3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puente multipolo, paso: 8,2 mm, número de polos: 2, longitud: 25 mm, color: gris/naranja



Datos comerciales

Código de artículo	3000587
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE1Z2X
Clave de producto	BE1Z2X
GTIN	4046356725538
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,05 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

SB-MER 2-8 - Puente multipolo



3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente multipolo
Número de polos	2
Paso	8,2 mm
Potenciales	1

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	25 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	25 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Dimensiones

Anchura	16,4 mm
Altura	24,7 mm
Profundidad	47,42 mm
Longitud	24,7 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	multicolor
	gris (RAL 7042)
	naranja (RAL 2003)
Material	Cobre
Material aislante	PA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

SB-MER 2-8 - Puente multipolo



3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

SB-MER 2-8 - Puente multipolo



3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SB-MER 2-8 - Puente multipolo



3000587

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3000587>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es