

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad



2981936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de interfaz para la conexión de varios sensores o interruptores de seguridad con contactos cerrados/abiertos al relé de seguridad PSR-SDC4, con conexión por tornillo

Sus ventajas

- 4 entradas de contacto abierto/cerrado de dos canales
- Hasta cat. 3/PL d según EN ISO 13849-1, SIL 2 según IEC 61508 (en combinación con el maestro PSR-SDC4)
- 4 salidas de diagnóstico PLC para la evaluación del estado de conmutación de los sensores de seguridad
- 4 LED como indicación de diagnóstico y estado del respectivo sensor/conmutador
- Conexión PSR-TBUS

Datos comerciales

Código de artículo	2981936
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA221
Clave de producto	DNA221
GTIN	4046356326001
Peso por unidad (incluido el embalaje)	176 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	98 g
Número de tarifa arancelaria	85364190
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de interfaz
Familia de productos	PSRclassic

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente máx. admisible	100 mA (por salida de aviso)
Corriente suma máx. admisible	100 mA (Salidas de aviso)
Tipo de funcionamiento nominal	Tiempo de trabajo 100 %
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,8 kV

Datos de entrada

Tensión nominal de entrada U_N	24 V DC (Del PSR)
Margen de tensión de entrada referido a U_N	0,85 ... 1,1
Tensión nominal de entrada U_N	24 V DC (Del PSR)

Datos de conexión

Tecnología de conexión

enchufable	sí
------------	----

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable AWG	24 ... 12
Longitud de pelado	7 mm
Rosca de tornillo	M3

Señalización

Indicación de estado	LED (verde)
Indicación de estado disponible	sí

Dimensiones

Anchura	22,5 mm
---------	---------

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad



2981936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>

Altura	99 mm
Profundidad	106 mm

Datos del material

Material carcasa	PA
------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales


Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Altura de fijación	máx. 2000 m (a través de NN)

Montaje

Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional


Dibujos

Dibujo de aplicación




Hasta 4 interruptores de puerta de seguridad pueden conectarse a un PSR-SIM4.

Dibujo de aplicación



A la izquierda del PSR-SDC4 se alinean entradas adicionales y a la derecha, salidas.

Diagrama eléctrico



Esquema de conjunto


PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad



2981936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>

Diagrama eléctrico



Ampliación de contactos

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad



2981936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>



cULus Listed

ID de homologación: E140324

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relé de seguridad



2981936

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2981936>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

ETIM

ETIM 8.0	EC001449
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	dc98df7a-32bc-4253-8960-ba1875a3a906