

DP-UK 3-MVSTB - Placa distanciadora



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002445>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa distanciadora, paso: 0 mm, anchura: 2,4 mm, altura: 47,7 mm, número de polos: 1, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	3002445
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BE1Z1X
Clave de producto	BE1Z1X
GTIN	4017918090265
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2,067 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,043 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa separadora
Familia de productos	DECKEL + RZ + DP
Número de polos	1
Paso	0 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA

Dimensiones

Anchura	2,4 mm
Altura	47,7 mm
Paso	0 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

DP-UK 3-MVSTB - Placa distanciadora



3002445

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002445>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250301
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---