

# SK 8 - Borne para conexión de pantalla

3025163

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3025163>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne para conexión de pantalla, para apoyo de pantalla sobre barras colectoras, resistencia de contacto < 1 mΩ

## Sus ventajas

- Fácil manejo
- Pieza de presión con resorte, de gran superficie
- Son aptos para el montaje directo y montaje sobre barras colectoras
- Tornillo moleteado
- No se pueden certificar las conexiones de apantallado como componentes según los requisitos de la directiva y de las normas de equipamientos eléctricos en zonas Ex. Por lo tanto, se permite el uso de bornas de pantalla en estas zonas Ex incluso sin la correspondiente homologación o el marcado.

## Datos comerciales

Código de artículo	3025163
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE7512
Clave de producto	BE7512
GTIN	4017918130299
Peso por unidad (incluido el embalaje)	15,14 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	15,07 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

# SK 8 - Borne para conexión de pantalla



3025163

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3025163>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para pantalla
Paso	12 mm
Número de conexiones	1
Número de filas	1


### Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W
Resistencia de contacto baja	< 0,001 Ω

### Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M4
Par de apriete	0,6 ... 0,6 Nm
Conexión según norma	IEC / EN

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12 mm
Altura	19,5 mm
Profundidad	48,7 mm
Paso	12 mm

### Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	3 mm ... 8 mm
-------------------	---------------

### Datos del material

Color	plateado
Material	Acero

### Cable/línea

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 8 mm
-----------------------------	---------------

### Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
----------------------	----------

### Montaje

Tipo de montaje	Barra colectora del neutro
-----------------	----------------------------

# SK 8 - Borne para conexión de pantalla


3025163

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3025163>




## Dibujos


Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones



Diagrama



# SK 8 - Borne para conexión de pantalla



3025163

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3025163>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250309
ECLASS-15.0	27250309

### ETIM

ETIM 9.0	EC002020
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# SK 8 - Borne para conexión de pantalla



3025163

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3025163>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)