


UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Borne de paso



3002102

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3002102>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de paso, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 12 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo / conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,2 mm² - 4 mm², clase de montaje: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, color: gris

Datos comerciales

Código de artículo	3002102
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BE1241
Clave de producto	BE1241
GTIN	4017918090111
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,82 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,82 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Generalidades	La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado.
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de paso
Familia de productos	UK 3-MVSTB
Número de polos	1
Paso	5,08 mm
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0 W

Datos de conexión

1er piso, conexión a la izquierda


Tipo de conexión	Conexión por tornillo / conexión enchufable
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete	0,5 ... 0,6 Nm
Longitud de pelado	8 mm
Calibre macho	A3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 0,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Corriente nominal	12 A
Corriente de carga máxima	12 A (con una sección de conductor de 4 mm ²)

Tensión nominal

250 V (Es determinada por el LED)

Dimensiones

Esquema de dimensiones



Anchura

5,08 mm

Ancho de tapa

2,5 mm

Paso

5,08 mm

Datos del material

Color

gris (RAL 7042)

Clase de inflamabilidad según UL 94

V2

Grupo material aislante

I

Material aislante

PA

Superficie contactos

Estaño Sn

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta

Sí

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)

Temperatura ambiente (montaje)

-5 °C ... 70 °C

Temperatura ambiente (accionamiento)

-5 °C ... 70 °C

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)

30 % ... 70 %

Montaje


Tipo de montaje

NS 32

NS 35/15

NS 35/7,5

Dibujos



Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---