

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de paso, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm², 1er piso, sección: 0,08 mm² - 1,5 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Sus ventajas

- Puenteado transversal con cualquiera de los diversos bornes mediante el sistema de puente enchufable continuo FBS ...
- Distribuidor de potencial compacto, mediante la conexión doble se pueden embornar cuatro conductores a un potencial
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos comerciales

Código de artículo	3031199
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2113
Clave de producto	BE2113
GTIN	4017918186685
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,954 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,227 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne multiconductor
Familia de productos	ST
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
	Industria de procesos
Número de conexiones	4
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,56 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	4
Sección nominal	1,5 mm ²

1er piso

Tipo de conexión	Conexión por resorte
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A1
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	28 ... 16 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	28 ... 16 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	0,5 mm ²
Corriente nominal	17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm ²)
Corriente de carga máxima	17,5 A (con una sección de conductor de 1,5 mm ² , la corriente de carga máxima no puede ser sobrepasada por la corriente suma de todos los conductores conectados.)
Tensión nominal	500 V
Sección nominal	1,5 mm ²

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Datos Ex

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)

Marcado	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 °C ... 85 °C
Accesorios con certificado Ex	3030514 D-ST 2,5-QUATTRO
	3030815 ATP-ST QUATTRO
	3036602 DS-ST 2,5
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
Lista puentes	Puente enchufable / FBS 2-4 / 3030116
	Puente enchufable / FBS 3-4 / 3030129
	Puente enchufable / FBS 4-4 / 3030132
	Puente enchufable / FBS 5-4 / 3030145
	Puente enchufable / FBS 10-4 / 3030158
	Puente enchufable / FBS 20-4 / 3030352
Datos puente	16,5 A (1,5 mm²)
Incremento de temperatura Ex	40 K (19,7 A / 1,5 mm²)
para puentear con puente	440 V
- en puentado no contiguo	352 V
- en puentado no contiguo mediante borne PE	352 V
- en puentado de la longitud necesaria con tapa	220 V
- en puentado de la longitud necesaria con placa separadora	275 V
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	400 V
analógica	(permanente)

Planta Ex Generalidades

Tensión nominal	440 V
Corriente asignada	17,5 A
Corriente de carga máxima	17,5 A
Resistencia de contacto	1,54 mΩ

Datos de conexión Ex Generalidades

Sección nominal	1,5 mm²
Sección de dimensionamiento AWG	16
Capacidad de conexión, cable rígido	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Capacidad de conexión AWG	28 ... 16
Capacidad de conexión, cable flexible	0,08 mm² ... 1,5 mm²
Capacidad de conexión AWG	28 ... 16

Dimensiones

Anchura	4,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	72 mm

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Profundidad en NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidad en NS 35/15	44 mm

Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Dibujos

Diagrama eléctrico



ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

 CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	300 V	15 A	26 - 14	-
C	300 V	15 A	26 - 14	-

 IECEE CB Scheme ID de homologación: DE1-63027_A1				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

 KR ID de homologación: HMB17372-EL002				
---	--	--	--	--

 NK ID de homologación: 09 ME 140				
--	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40009031				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	500 V	17,5 A	-	0,2 - 1,5

 cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	300 V	15 A	26 - 14	-
C	300 V	15 A	26 - 14	-
D	600 V	5 A	26 - 14	-

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

DNV

ID de homologación: TAE00001CS



ATEX

ID de homologación: KEMA01ATEX2129U

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Examen CE de tipo	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5



IECEx

ID de homologación: IECEx KEM 06.0043U

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	440 V	17,5 A	-	0,08 - 1,5



CCC

ID de homologación: 2020322313000621



EAC Ex

ID de homologación: KZ 7500525010101950

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 1,5-QUATTRO BU - Borne de paso



3031199

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3031199>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es