

FBSR 1/6/11/14-8 - Puente enchufable

3033822

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033822>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puente enchufable, con salto, paso: 8,2 mm, número de polos: 16, esquema de polos: 1, 6, 11, 14, color: rojo

Datos comerciales

Código de artículo	3033822
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z2X
Clave de producto	BE2Z2X
GTIN	4046356862035
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,98 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,99 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Puente enchufable
Número de polos	16
Paso	8,2 mm

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	32 A (Los valores de corriente para los puentes pueden variar al insertarse en diferentes regletas de bornes. Los valores exactos se encuentran en los datos de los accesorios de la regleta de bornes correspondiente.)
---------------------------	--

Dimensiones

Anchura	129,5 mm
Altura	30 mm
Profundidad	30 mm
Paso	8,2 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Esquema de polos	1, 6, 11, 14
------------------	--------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
-----------------	--------------------

FBSR 1/6/11/14-8 - Puente enchufable



3033822

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3033822>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---