

SSL 2,5 - Pasamuros

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3043815>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Pasamuros, anchura: 5,2 mm, color: gris



Sus ventajas

- Aplicable para grosores de hoja de 0,8 mm ... 3 mm

Datos comerciales

Código de artículo	3043815
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE214Z
Clave de producto	BE214Z
GTIN	4017918936235
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,913 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,823 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	III

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8,00 kV
---	---------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	5,2 mm
Grosor de chapa	0,8 mm ... 3 mm
Medida de montaje	
Longitud del corte de montaje	16,6 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %


Dibujos

Esquema de dimensiones



en combinación con SC 2,5 ..., y PPC 2,5..., medida n = número de polos

Esquema de dimensiones



en combinación con SC 4 ..., medida n = número de polos

SSL 2,5 - Pasamuros

3043815

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3043815>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3043815>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---