

P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, paso: 5,2 mm, profundidad: 33,2 mm, anchura: 5,1 mm, altura: 24,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)

Sus ventajas

- Para el montaje, las conexiones por resorte se abren o se cierran en el interior del conector con un giro o un destornillador estándar
- Posibilidad de uso en todos los bornes seccionables ...-TG con 5,2 mm de ancho o más de las series PT, ST, QTC y UT
- El conector de componentes P-CO patentado puede alojar componentes de forma rápida y segura mediante contactos por resorte
- Un compartimento codificado ofrece una conexión con polaridad segura

Datos comerciales

Código de artículo	3036796
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z3X
Clave de producto	BE2Z3X
GTIN	4017918929145
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,65 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	PL

P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Pueden utilizarse componentes de 0,5 mm a 0,8 mm de diámetro de alambre
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de componentes
Número de polos	1
Paso	5,2 mm
Potenciales	1


Propiedades de aislamiento

Grado de polución	3
-------------------	---

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 0,8 mm ²
Corriente nominal	6 A
Corriente de carga máxima	6 A (con una sección de conductor de 0,5 mm ²)
Tensión nominal	250 V (La tensión es determinada por el componente instalado.)
Sección nominal	0,5 mm ²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	5,1 mm
Altura	24,2 mm
Profundidad	33,2 mm
Paso	5,2 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN)	HL 1 - HL 3

P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

EN 45545-2) R22	
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	Enchufable (Slot)
-----------------	-------------------

P-CO - Conector de componentes


3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>



Dibujos

Esquema de dimensiones




P-CO - Conector de componentes

3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>



Esquema de dimensiones



P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>



CSA

ID de homologación: 2030668

P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250305
ECLASS-15.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO - Conector de componentes



3036796

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3036796>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es