

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de tierra de conexión por resorte, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1er piso, conexión a la izquierda, sección: 0,08 mm² - 4 mm², 1er piso, conexión a la derecha, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: amarillo-verde

Sus ventajas

- Mismo contorno y paso que los bornes de base
- Comprobado para aplicaciones ferroviarias

Datos comerciales

Código de artículo	3040025
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE2142
Clave de producto	BE2142
GTIN	4017918832629
Peso por unidad (incluido el embalaje)	9,512 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,254 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de conexión a tierra
Familia de productos	ST
Campo de empleo	Industria ferroviaria
	Construcción de maquinaria
	Construcción de instalaciones
Número de conexiones	2
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,77 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	2,5 mm²

1er piso, conexión a la izquierda

Observación	Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm
Calibre macho	A3
Conexión según norma	IEC 61984
Sección de conductor rígido	0,08 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor AWG	28 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,08 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible [AWG]	28 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm² ... 2,5 mm²

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Ancho de tapa	2,2 mm
Altura	48,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	36,5 mm
Profundidad en NS 35/15	44 mm

Datos del material

Color	verde-amarillo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	Sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Vida útil

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

Oscilación/ruido de banda ancha

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro	Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón
Frecuencia	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ hasta $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Nivel ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Aceleración	0,58g
Duración de ensayo por eje	5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z
Resultado	Prueba aprobada

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semisinusoide
Aceleración	5g
Duración del choque	30 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Resultado	Prueba aprobada
-----------	-----------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 100 °C (rango de temperatura de funcionamiento máximo, incluido autocalentamiento, véase la curva de derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 61984
----------------------	-----------

Montaje


Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte

3040025


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Dibujos



Válido para todas las variantes de conector SP...

Diagrama eléctrico



ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B	-	-	28 - 12	-
Usegroup C	-	-	28 - 12	-
Usegroup D	-	-	28 - 12	-

CB IECEE CB Scheme ID de homologación: DE1-62736/B1/B2				
--	--	--	--	--

EAC ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

LR ID de homologación: LR2042068TA				
---------------------------------------	--	--	--	--

VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40019518				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	-	-	-	0,2 - 2,5

cULus Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
Usegroup B	-	-	28 - 12	-
Usegroup C	-	-	28 - 12	-
Usegroup F	-	-	28 - 12	-
Usegroup D	-	-	28 - 12	-

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

DNV

ID de homologación: TAE00001CS



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 9.0	EC000901
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/ 1P-PE - Borne de tierra de conexión por resorte



3040025

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040025>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	0,054 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es