

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: Class CC, tensión nominal: 600 V, corriente nominal: 30 A, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm², sección: 1 mm²- 16 mm², clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Sus ventajas

- Puenteado sencillo
- Para cartuchos de fusible CC 10 x 38 según UL 4248-4
- Versión bloqueada de 2 polos
- Portafusibles para proteger por fusible hasta 600 V

Datos comerciales

Código de artículo	3048593
Unidad de embalaje	6 Unidades
Cantidad mínima de pedido	6 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4046356116008
Peso por unidad (incluido el embalaje)	92 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	103 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	DE

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	2
Número de conexiones	4
Número de filas	2

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Vidrio/cerámica/...
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	4 W
Fusible	Class CC

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	16 mm ²
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2 Nm
Longitud de pelado	15 mm
Calibre macho	B6 A7
Sección de conductor rígido	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor AWG	16 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	16 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1 mm ² ... 16 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1 mm ² ... 16 mm ²
2 conductores con la misma sección, rígidos	1 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	1 mm ² ... 6 mm ²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	1,5 mm ² ... 4 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Corriente nominal	30 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Corriente de carga máxima	30 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	600 V (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Sección nominal	16 mm ²
-----------------	--------------------

Dimensiones

Anchura	34,9 mm
Altura	79,3 mm
Profundidad	56,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	64 mm
Profundidad en NS 35/15	71,5 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	III
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 90 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15


UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible

3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Dibujos

Diagrama eléctrico



UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

CSA ID de homologación: 274201				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Conexión multiconductor	600 V	30 A	18 - 6	-

UL listado ID de homologación: E244294				
--	--	--	--	--

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-CC HESI N 2POL - Borne de carril para fusible



3048593

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048593>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es