

A 1,5 -18 - Puntera

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puntera, Longitud de zona de contacto: 18 mm, longitud del manguito: 18 mm, color: plateado



Sus ventajas

- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos
- Las dimensiones de las punteras cumplen la norma DIN 46228-1
- Las punteras sin manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico

Datos comerciales

Código de artículo	3202601
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	BH3412
Clave de producto	BH3412
GTIN	4017918165758
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,144 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,144 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

A 1,5 -18 - Puntera

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



Datos técnicos

Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	Con certificación UL
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-1 y UL 486F
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

Datos de conexión

Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor AWG máx.	16
Longitud de pelado	18 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	18 mm
Longitud de zona de contacto	18 mm
Longitud de pelado máxima	18 mm
Diámetro de manguito	1,7 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Medida interior Collar aislante	2,8 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	18 mm
-----------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

A 1,5 -18 - Puntera

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



Condiciones ambientales


Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46228-1, UL 486F-A
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud del manguito (b), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (K), grosor de la pared del manguito (J)

A 1,5 -18 - Puntera

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

A 1,5 -18 - Puntera

3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 1,5 -18 - Puntera



3202601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202601>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es