

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 22 mm, longitud del manguito: 36 mm, color: amarillo

## Sus ventajas

- Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3200700       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BH3411        |
| Clave de producto                         | BH3411        |
| GTIN                                      | 4017918094294 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,45 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,45 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | DE            |

3200700

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200700>

Datos técnicos

Propiedades del artículo


|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Virola de cable                                              |
| Clase de conductor          | conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M                 |
| Característica del producto | Con certificación UL                                         |
|                             | De cobre electrolítico blando con estañado galvánico         |
|                             | Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-1 y UL 486F |
|                             | Collar de plástico de polipropileno                          |
|                             | Sin halógenos                                                |
|                             | Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C         |

Datos de conexión

Conexión de conductores

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Sección de conductor flexible máx. | 25 mm² |
| Sección de conductor AWG máx.      | 4      |
| Longitud de pelado                 | 26 mm  |

Dimensiones

|                                 |                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones          |  |
| Longitud del manguito           | 36 mm                                                                                |
| Longitud de zona de contacto    | 22 mm                                                                                |
| Longitud de pelado máxima       | 26 mm                                                                                |
| Diámetro de manguito            | 7,3 mm                                                                               |
| Grosor de la pared del manguito | 0,2 mm                                                                               |
| Grosor de collar aislante       | 0,5 mm                                                                               |
| Medida interior Collar aislante | 11 mm                                                                                |

Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | amarillo (RAL 1018)                |
| Material                            | CU-DHP                             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB                                 |
| Recubrimiento                       | estañado galvánico                 |
| Características de la superficie    | estañado galvánicamente            |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longitud del manguito | 36 mm |
|-----------------------|-------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Temperatura permanente        | 105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica) |
| Temperatura de corta duración | 120 °C                                           |

## Normas y especificaciones

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Diseño según la norma | DIN 46228-4, UL 486F-E |
|-----------------------|------------------------|

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud de la puntera (b), longitud de la zona de contacto (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro de la puntera (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared de la puntera (j)

# AI 25 -22 YE - Puntera

3200700

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200700>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200700>



**cULus Listed**

ID de homologación: E488001

3200700

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200700>

Clasificaciones

ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000005 |
|----------|----------|

UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|