

# AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Puntera



3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Puntera, Longitud de zona de contacto: 8 mm, longitud del manguito: 15 mm, color: gris



## Sus ventajas

- Con estas punteras especiales pueden realizarse fácilmente puentes en cadena
- Con las punteras TWIN pueden engastarse dos conductores en una puntera conforme a la práctica
- Para las aplicaciones personalizadas se pueden elegir diversas ejecuciones de las punteras TWIN

## Datos comerciales

Código de artículo	3200807
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BH3413
Clave de producto	BH3413
Página del catálogo	Página 486 (C-3-2019)
GTIN	4017918094355
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,13 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,13 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo


Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	Con certificación UL
	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Cumplen los requisitos de la norma UL 486F
	Collar de plástico de polipropileno
	Sin halógenos
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	0,75 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG máx.	18
Longitud de pelado	12 mm

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	15 mm
Longitud de zona de contacto	8 mm
Diámetro de manguito	1,7 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Medida interior Collar aislante	2,8 mm

### Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

Longitud del manguito	15 mm
-----------------------	-------

# AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Puntera



3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales


Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

## Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46228-4, UL 486F-F
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud de la puntera (b), longitud de la zona de contacto (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro de la puntera (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared de la puntera (j)

# AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Puntera



3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>



**cULus Listed**

ID de homologación: E488001

# AI-TWIN 2X 0,75- 8 GY - Puntera



3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

27400201

### ETIM

ETIM 9.0

EC000005

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

27121700

3200807

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3200807>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)