

# A 1,5 -15 - Puntera

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202591>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera, Longitud de zona de contacto: 15 mm, longitud del manguito: 15 mm, color: plateado

## Sus ventajas

- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

## Datos comerciales

Código de artículo	3202591
Unidad de embalaje	1.000 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	BH3412
Clave de producto	BH3412
GTIN	4017918165741
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,122 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,122 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

# A 1,5 -15 - Puntera

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202591>



## Datos técnicos

### Notas

Generalidades	Estas punteras no se consideran en la norma DIN 46228-1: 1992-08.
---------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Característica del producto	De cobre electrolítico blando con estañado galvánico
	Las punteras cumplen los requisitos de DIN 46228-1 y UL 486F
	Temperatura de larga/corta duración: +105 °C/+120 °C

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG máx.	16
Longitud de pelado	15 mm

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	15 mm
Longitud de zona de contacto	15 mm
Longitud de pelado máxima	15 mm
Diámetro de manguito	1,7 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Medida interior Collar aislante	2,8 mm

### Datos del material

Color	plateado
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

Longitud del manguito	15 mm
-----------------------	-------

# A 1,5 -15 - Puntera

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202591>




## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

## Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud del manguito (b), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (K), grosor de la pared del manguito (J)

# A 1,5 -15 - Puntera

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202591>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

### ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# A 1,5 -15 - Puntera

3202591

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3202591>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)