

# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable



3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, rojo, 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, ancho de clavija: 2,8 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6

## Sus ventajas

- "Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240015       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BH3461        |
| Clave de producto                         | BH3461        |
| GTIN                                      | 4046356452632 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,809 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,789 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | TW            |

# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>




## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de producto            | Conectores                                  |
| Característica del producto | Sin halógenos                               |
|                             | Con "Easy Entry" (zona de inserción cónica) |
|                             | Con soldadura fuerte                        |
|                             | Aislamiento de poliamida                    |
|                             | Con estañado galvánico                      |
|                             | Rango de temperatura: -20 °C ... +105 °C    |
|                             | Clase de inflamabilidad V2 según UL 94      |

### Dimensiones

|                                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                    |  |
| Anchura                                   | 2,8 mm                                                                              |
| Longitud del manguito                     | 18 mm                                                                               |
| Longitud de manguito de material aislante | 10,5 mm                                                                             |
| Longitud de zona de contacto              | 17,5 mm                                                                             |
| Longitud de pelado máxima                 | 7 mm                                                                                |
| Grosor de material mín.                   | 0,8 mm                                                                              |
| Medida interior Collar aislante           | 4 mm                                                                                |

### Datos del material

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Color                               | rojo (RAL 3001) |
| Material                            | Cobre           |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2              |
| Recubrimiento                       | estañado        |
| Material aislante                   | PA              |
| Sustancias contenidas               | sin halógenos   |

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longitud del manguito | 18 mm |
|-----------------------|-------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura permanente          | 105 °C            |

# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>



|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura de corta duración | 120 °C |
|-------------------------------|--------|

# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable


3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-BCI 1,5/2,8 - Terminal de cable

3240015

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240015>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)