

# C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular



3240126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240126>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable anular, sin aislar, 120 mm<sup>2</sup>, M12

## Sus ventajas

- The CRIMPFOX-RC... tools from our CRIMPFOX range of crimping pliers are available for optimum crimping
- La zona de presión de soldadura dura permite valores máximos de extracción del conductor
- Los terminales anulares sin manguito de plástico son de cobre electrolítico de alta calidad con estañado galvánico para una máxima protección anticorrosiva

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240126       |
| Unidad de embalaje                        | 25 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 25 Unidades   |
| Clave de venta                            | BH3422        |
| Clave de producto                         | BH3422        |
| GTIN                                      | 4046356453431 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 55,22 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 55,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | CN            |

# C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular



3240126


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240126>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Tipo de producto            | Conectores             |
| Característica del producto | Diseño según DIN 46234 |
|                             | Con soldadura fuerte   |
|                             | Con estañado galvánico |

### Dimensiones

|                                                  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                           |  |
| Anchura                                          | 24 mm                                                                              |
| Longitud del manguito                            | 56 mm                                                                              |
| Longitud de manguito de material aislante        | 22 mm                                                                              |
| Longitud de pelado máxima                        | 25 mm                                                                              |
| Distancia a centro manguito de material aislante | 22 mm                                                                              |
| Grosor de material mín.                          | 3 mm                                                                               |
| Medida interior Collar aislante                  | 16,5 mm                                                                            |

### Dimensión interior

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diámetro interior | 13 mm |
|-------------------|-------|

### Datos del material

|               |          |
|---------------|----------|
| Color         | plateado |
| Material      | Cobre    |
| Recubrimiento | estañado |

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longitud del manguito | 56 mm |
|-----------------------|-------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente (servicio) | 110 °C |
|---------------------------------|--------|

### Normas y especificaciones

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Diseño según la norma | DIN 46234 |
|-----------------------|-----------|

# C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular


3240126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240126>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular



3240126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240126>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-RC 120/M12 DIN - Terminal de cable circular



3240126

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240126>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)