

# C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conectores



3240539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240539>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Hembra de enchufe plano, aislada, azul, 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, para conector de 4,8 x 0,5 mm

## Sus ventajas

- Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
- Introducción de conductores sencilla y segura con 'EASY ENTRY'
- Ausencia de halógenos
- Estañado electrolíticamente

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240539       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BH3451        |
| Clave de producto                         | BH3451        |
| GTIN                                      | 4046356528092 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,125 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,125 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85369010      |
| País de origen                            | CN            |

# C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conectores

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240539>




## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tipo de producto            | Conectores               |
| Característica del producto | Sin halógenos            |
|                             | Con sistema "Easy Entry" |
|                             | Con soldadura fuerte     |
|                             | Aislamiento de poliamida |

### Dimensiones

|                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones                    |  |
| Anchura                                   | 4,8 mm                                                                             |
| Longitud del manguito                     | 20 mm                                                                              |
| Longitud de manguito de material aislante | 11 mm                                                                              |
| Longitud de pelado máxima                 | 8 mm                                                                               |
| Grosor de material mín.                   | 0,4 mm                                                                             |
| Medida interior Collar aislante           | 5 mm                                                                               |

### Datos del material

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Color                               | azul (RAL 5015)             |
| Material                            | Latón                       |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                          |
| Recubrimiento                       | estañada electrolíticamente |
| Material aislante                   | PA                          |
| Sustancias contenidas               | sin halógenos               |

### Propiedades mecánicas

#### Datos técnicos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Longitud del manguito | 20 mm |
|-----------------------|-------|

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 105 °C |
| Temperatura permanente          | 105 °C            |
| Temperatura de corta duración   | 120 °C            |

# C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conectores


3240539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240539>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



# C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conectores

3240539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240539>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400204 |
| ECLASS-15.0 | 27400204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001052 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 - Conectores



3240539

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240539>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)