

AI-WM 0,75-8 GY - Puntera



3240543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240543>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Puntera con cuello aislante rotulable. Las punteras pueden rotularse con BLUEMARK cuando se utiliza el alimentador.

Sus ventajas

- Estañado electrolíticamente
- Ferrules made from electrolytic copper
- Tipo de letra muy resistente y de alta calidad mediante una moderna tecnología de impresión UV
- Engaste y marcado en una sola operación
- Punteras rotulables con el BLUEMARK

Datos comerciales


Código de artículo	3240543
Unidad de embalaje	780 Unidades
Cantidad mínima de pedido	780 Unidades
Clave de venta	BH3415
Clave de producto	BH3415
GTIN	4046356528139
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,23 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,23 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
------------------	-----------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	4,6 mm
Longitud del manguito	8 mm
Diámetro de manguito	1,6 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Medida interior Collar aislante	2,9 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	1,3 mm
-------------------	--------

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	E-CU
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvanico
Características de la superficie	estañado galvanicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	= 1,00 mm
-----------------------------	-----------

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	8 mm
-----------------------	------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



AI-WM 0,75-8 GY - Puntera

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240543>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240543>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

AI-WM 0,75-8 GY - Puntera



3240543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240543>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI-WM 0,75-8 GY - Puntera

3240543

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240543>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es