

C-JCI 2,5 - Conectores



3240062

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240062>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector a tope, aislado, azul, 1,5 - 2,5 mm²,

Sus ventajas

- Estañado electrolíticamente
- Zona de aplastamiento de soldadura dura para fuerzas máx. de extracción de conduc. en combinación c. tenazas CRIMPFOX RCI...
- Ausencia de halógenos
- Protección de paso de cables

Datos comerciales


Código de artículo	3240062
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BH34V1
Clave de producto	BH34V1
GTIN	4046356452809
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,415 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,38 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Característica del producto	Sin halógenos
	Con sistema "Easy Entry"
	Con protección de paso de cables
	Aislamiento de poliamida

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	25,5 mm
Longitud de pelado máxima	8 mm
Grosor de material mín.	0,8 mm
Medida interior Collar aislante	4,5 mm

Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Material	Cu
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañada electrolíticamente
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	25,5 mm
-----------------------	---------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura permanente	105 °C
Temperatura de corta duración	120 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones



C-JCI 2,5 - Conectores

3240062

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240062>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---