

# WT-HT HF 4,5X290 - Brida

3240788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240788>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables termoestable hasta 125 °C (a corto plazo hasta 145 °C) para una agrupación rápida y segura

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3240788       |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades  |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades  |
| Clave de venta                            | BE7131        |
| Clave de producto                         | BE7131        |
| GTIN                                      | 4046356705066 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,98 g        |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,98 g        |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | HR            |

# WT-HT HF 4,5X290 - Brida

3240788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240788>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables |
| Resistencia a la tracción GRP | 220 N        |

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 4,8 mm |
| Longitud | 290 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Color                               | transparente                       |
| Material                            | PA 6.6                             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diámetro exterior del cable | 3,5 mm ... 79 mm |
| Resistencia a la tracción   | 220 N            |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje especialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo. Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa. |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 125 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura de corta duración                           | 145 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | No se puede soltar |
|-----------------|--------------------|

# WT-HT HF 4,5X290 - Brida

3240788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240788>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HT HF 4,5X290 - Brida

3240788

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240788>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)