

# WT-UV HF 3,6X200 BK - Brida

3240833

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240833>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Sujetacables, resistente a los agentes atmosféricos y a los rayos ultravioletas (ISO 4892\_QUV-B 600 h, para una fijación rápida y duradera)

## Datos comerciales

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Código de artículo                        | 3240833               |
| Unidad de embalaje                        | 100 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 100 Unidades          |
| Clave de venta                            | BE7133                |
| Clave de producto                         | BE7133                |
| Página del catálogo                       | Página 616 (C-3-2019) |
| GTIN                                      | 4046356705813         |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,04 g                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,85 g                |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097              |
| País de origen                            | HR                    |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de producto              | Sujetacables     |
| Ejecución                     | con dentado int. |
| Resistencia a la tracción GRP | 130 N            |

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 3,6 mm |
| Longitud | 200 mm |

### Datos del material

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Conforme a RoHS                     | sí                                 |
| Color                               | negro (RAL 9005)                   |
| Material                            | PA 6.6                             |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2                                 |
| Sustancias contenidas               | no contiene siliconas ni halógenos |

### Cable/línea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro exterior del cable | 2 mm ... 50 mm |
| Resistencia a la tracción   | 130 N          |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte) | 23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje especialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo. Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa. |
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -40 °C ... 105 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resistencia a la radiación ultravioleta                 | sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Montaje

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Tipo de montaje | No se puede soltar |
|-----------------|--------------------|

# WT-UV HF 3,6X200 BK - Brida

3240833

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240833>



## Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240833>

### DNV

ID de homologación: TAE00004VK

# WT-UV HF 3,6X200 BK - Brida



3240833

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240833>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000046 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-UV HF 3,6X200 BK - Brida

3240833

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240833>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)